



CHEMIKLER D-UPE

Wąż gumowy wykonany z antystatycznej, czarnej gumy EPDM z warstwą wewnętrzną z gładkiego, czarnego i przewodzącego UPE, wzmocniony podwójnym opłotem z kordu syntetycznego, mimo braku stalowej spirali nadaje się do pracy jako wąż ssawny. Może być czyszczony i sterylizowany za pomocą zwykłych detergentów lub pary wodnej - max +140°C przez 30 minut. Zgodny z FDA i EN 12115.



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do rozładunku praktycznie wszystkich substancji chemicznych: silnych kwasów, rozpuszczalników, wysoko aromatycznych rozpuszczalników, zasad, węglowodorów aromatycznych, itp. Świetnie nadaje się do ruchomych lub stałych instalacji w zakładach chemicznych.

Śrenica wew.	Średnica zew.	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga	Promień gięcia	Rolka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[mm]	[m]
13	23,0	16,0	64	0,320	90	20/40
16	26,0	16,0	64	0,370	105	20/40
19	31,0	16,0	64	0,510	125	20/40